



DIVISIÓN INSTITUCIONAL

PRODUCTO Nº: 8.004

TECMAPON-5

DETERGENTE LÍQUIDO PARA VAJILLAS AUTOMÁTICAS

CARACTERÍSTICAS:

TECMAPON-5 es un detergente líquido, alcalino, de color amarillo ligero, especialmente formulado para el lavado de vajillas, cuberterías, cristalerías, etc. en máquinas lavavajillas automáticas.

Su cuidada formulación proporciona óptimos resultados en presencia de aguas con un grado de dureza bajo (aguas blandas) hasta medio bajo (aguas semi blandas), debido a que junto a su alto poder limpiador presenta capacidad para secuestrar las sales tanto cálcicas como magnésicas que son las causantes de la dureza del agua y que por fenómenos de precipitación, producen la formación de incrustaciones sobre los equipos y los utensilios sometidos a procesos de lavado y aclarado. En presencia de aguas consideradas duras, recomendamos el empleo de nuestro fabricado **TECMAPON-10** ; cuando las aguas a emplear sean muy duras, recomendamos el empleo de nuestro fabricado **TECMAPON-85** especialmente diseñado para secuestrar grandes cantidades de sales productoras de dureza presentes en el agua.

La presentación de **TECMAPON-5** en forma líquida, facilita una mas fácil disolución en el agua empleada en el lavado de las vajillas, evitando la formación de restos del detergente insolubles, que pueden dificultar el funcionamiento de los equipos o dejar tras el lavado, restos sobre las vajillas, cuberterías, cristalerías, etc.

Producto biodegradable N.R.S. 37.00207/M-03502

MODO DE EMPLEO:

TECMAPON-5 debe de ser empleado puro, tal como se suministra; puede ser dosificado en los equipos de lavado, bien manualmente o por medio de sistemas de dosificación automáticos, de los que generalmente van equipadas las máquinas lavavajillas.

Una perfecta y exacta dosificación, permite conseguir una máxima eficacia y rendimiento con una optimización del coste final por lavado.

Para obtener unos mejores resultados finales, se recomienda el empleo de temperaturas de lavado del orden de **55- 60 °C**.

DOSIS DE EMPLEO:

Las dosis de empleo óptimas de **TECMAPON-5** estarán en función de la calidad del agua disponible (grado de dureza) para la realización de los procesos de lavado y de la cantidad y tipo de suciedad presente en los elementos a lavar.

En general pueden recomendarse dosificaciones del orden de **2-5 g.** de **TECMAPON-5** por litro de agua empleada por la máquina en el proceso de lavado.



Las cantidades de detergente a emplear, son altamente dependientes de la dureza del agua empleada en el proceso de lavado, siendo en general necesario aumentar la cantidad de detergente cuando aumenta el grado de dureza del agua.

PRECAUCIONES:

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese únicamente en el recipiente de origen. Incompatible con productos ácidos. Provoca quemaduras graves. Evítese el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. Usen guantes adecuados y protección para los ojos.

PRESENTACIÓN:

TECMAPON-5 se presenta comercialmente en envases de plástico de **6-12** y **30 Kg.** neto.

BENEFICIOS

Alto poder detergente.

Alto poder secuestrante.

Compatible con aguas blandas y de baja dureza.

Altos rendimientos con bajas dosificaciones.